

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DESMOPOL ACCELERATOR

Автор Техническая Служба TECNOPOL

ССЫЛКА DESMOPOL Accelerator

Версия v.3

ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ 11/05/2012

СТРАНИЦА

1/1

Комментарии

Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, основана на имеющихся у нас знаниях, на действующих в ЕС законах и национальном законодательстве. Продукт не должен быть использован для иных целей, чем предназначенных. Пользователь несет полную ответственность за принятие соответствующих мер, с целью выполнения установленных действующим законодательством требований. Информация, содержащаяся в настоящем техническом паспорте, не должна считаться гарантией его качества.

ОПИСАНИЕ:

DESMOPOL ACCELERATOR является высокотехнологичным ускорителем отверждения, специально разработанным для Hiperdesmo и Hiperdesmo LV. Этот продукт был разработан с целью обретения лучшей связи между жизнеспособностью и скоростью отверждения. Помимо улучшения периода высыхания Hiperdesmo, данный продукт способствует упрочению механических свойств, твердости и химической стойкости покрытия.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ускоритель отверждения DESMOPOL используется в частности в течение зимнего периода (при низких температурах и влажности).
- Исключаются образование пузырей и других дефектов поверхности.
- Возможно накладывание толстого покрытия.
- Существенное увеличение тиксотропии фотоформы (помогает при накладывании на вертикальные подслои).
- Общее улучшение механических свойств конечной мембраны DESMOPOL.
- Не токсичный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Свойство	Единица	Метод
Внешний вид	-	-
Специф. Вес	гр/см ³	ASTMD1475/DIN53217/ISO 2811, при 20°C.
Спецификация (Прозрачный, воспламеняемая жидкость), вес 0.87		

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением потрясите контейнер, который содержит Ускоритель 3000A. Вылейте содержимое контейнера в контейнер, который содержит DESMOPOL. Тщательно размешайте, используя электрический миксер при низкой скорости и сразу же используйте.

Пропорции Смешивания:

- DESMOPOL/Ускоритель 3000A: 25 кг/1кг
Жизнеспособность продукта 30 минут, при температуре 25°C.

УПАКОВКА:

Металлические контейнеры по 1 кг

СРОК ГОДНОСТИ:

DESMOPOL ACCELERATOR можно хранить минимально 12 месяцев в оригинальных, неоткрытых контейнерах при температуре от 5 °C до 25°C, в сухом месте. При вскрытии контейнера используйте содержимое тотчас же.

Держать вне зоны доступа детей.